

骨钻组件

固定型 [代码: 111200]

快装型 [代码: 111210]

转速: $850 \pm 10\%$ rpm

扭矩: $>1.7 \text{ N}\cdot\text{m}$



小 AO 钻组件 [代码: 111300]

转速: $850 \pm 10\%$ rpm

扭矩: $>1.7 \text{ N}\cdot\text{m}$



研磨钻组件

固定型 [代码: 112200]

快装型 [代码: 112210]

转速: $175 \pm 10\%$ rpm

扭矩: $>3.7 \text{ N}\cdot\text{m}$



髓内钻组件

固定型 [代码: 113200]

快装型 [代码: 113210]

转速: $650 \pm 10\%$ rpm

扭矩: $>1.9 \text{ N}\cdot\text{m}$

中孔: $\varnothing 4.2 \text{ mm}$



开颅钻组件 [代码: 114200]

转速: $800 \pm 10\%$ rpm

扭矩: $> 1.9 \text{ N}\cdot\text{m}$



开颅铣组件 [代码: 115200]

转速: $38000 \pm 10\%$ rpm

扭矩: $> 0.07 \text{ N}\cdot\text{m}$



往复锯组件 [代码: 116200]

锯频: $11000 \pm 10\%$ cpm

锯幅: 4 mm



摆锯组件 [代码: 117200]

摆频: $16700 \pm 10\%$ cpm

摆幅: 4°



胸骨锯组件 [代码: 118200]

锯频: $11000 \pm 10\%$ cpm

锯幅: 4 mm



上海信晟光电技术有限公司

上海市普陀区绥德路 118 弄 59 号 3 楼 邮编: 200331

电话: 86-21-52709815, 52694304 传真: 86-21-52700063

邮箱: service@cinsum.com 网址: www.cinsum.com

CINSUM®